

Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	085925 32
GTIN	2050000965135
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	150 N
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Materialul suprafeței	galvanizat
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	3 mm
Ø	32 mm
Înălțime	35 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

