

**HOLEX****Magnet puternic cu placă de protecție, AlNiCo, Înălțimea totală: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085934 20
GTIN	4045197372543
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

- Magnet puternic în formă de potcoavă.
- Cu gaură pentru fixarea magnetului. (Ref. 35 și 41 cu 2 găuri).
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

**Aplicație:**

Pentru prindere, ridicare sau sortarea pieselor mici de fier sau pentru montarea în relee electrice, instrumente de măsură etc.

**Descriere tehnică**

Înălțimea totală	20 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Forță de fixare nominală	45 N
Adâncime pol individual	8 mm
Lățime pol individual	20 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet puternic

