

**HOLEX****Magnet tip oală cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 21mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085940 21
GTIN	4045197372758
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

- Magnetul nu este afectat prin prelucrarea mantalei din oțel.
- Forță magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
- Filet de fixare în corpul magnetului.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

**Aplicație:**

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.

**Descriere tehnică**

Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Ø	21 mm
Înălțime	19 mm
Forță de fixare nominală	40 N
Materialul suprafeței	Oțel
Filet de fixare în capul magnetic	M6 mm

Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală