

HOLEX**Magnet puternic cu placă de protecție, AlNiCo, Înălțimea totală: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085934 25
GTIN	4045197372567
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet puternic în formă de potcoavă.
- Cu gaură pentru fixarea magnetului. (Ref. 35 și 41 cu 2 găuri).
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, ridicare sau sortarea pieselor mici de fier sau pentru montarea în relee electrice, instrumente de măsură etc.

Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Adâncime pol individual	9,5 mm
Lățime pol individual	25,4 mm
Înălțimea totală	25 mm
Forță de fixare nominală	90 N
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet puternic

