

HOLEX**Magnet tip oală cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085940 27
GTIN	4045197372772
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnetul nu este afectat prin prelucrarea mantalei din oțel.
- Forță magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
- Filet de fixare în corpul magnetului.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicație:

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	61 N
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Înălțime	25 mm
Filet de fixare în capul magnetic	M6 mm
Ø	27 mm
Materialul suprafeței	Oțel

Materialul miezului magnetic

AlNiCo

Tip produs

Magnet în formă de oală