

## Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085923 25
GTIN	2050001737694
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Înălțime	7 mm
Greutate	31 g
Ø	25 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Forță de fixare nominală	200 N
Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

