

Garant
Freză cilindro-frontală cu alezaj N, TiAlN, Ø×lățime js16: 50X36 mm

Date comandă

Numărul de comandă	181750 50X36
GTIN	4045197096647
Clasa articolului	11U

Descriere
Execuție:

Geometrie de tăiere cu utilizare universală. **Detalonare excentrică prin rectificare.**
Cu unghiul spirei 30° și strat de acoperire TiAlN.

Notă:

f_z pentru $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø găurii H7: 22 mm

Număr de dinți Z: 8

Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm²: 0,07 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	8
Ø găurii H7	22 mm
Ø tăişului D_c	50 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,07 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Înălțimea totală	36 mm

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	N
Toleranță Ø nominal	js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj	Cu canal de ajustare
Unghiul elicei	30 grad
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Răcire interioară	nu
Unghi teșitură	90 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cilindrică