



## Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	148150 7
GTIN	4045197814937
Clasa articolului	12L

### Descriere

#### Execuție:

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 14,5 - 36 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M25 – M58

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 20 - 45 mm

Lungimea totală: 1120 mm

### Descriere tehnică

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	20 - 45 mm
Lungimea totală	1120 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M25 – M58
Capacitate □	14,5 - 36 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod