



Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	148150 6
GTIN	4045197814920
Clasa articolului	12L

Descriere

Execuție:

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 9 - 24 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M16 – M42

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 11 - 32 mm

Lungimea totală: 900 mm

Descriere tehnică

Capacitate □	9 - 24 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M16 – M42
Lungimea totală	900 mm
Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	11 - 32 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod