



## Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	148150 5
GTIN	4045197814913
Clasa articolului	12L

### Descriere

#### Execuție:

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 7 - 20 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M12 – M33

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 9 - 26 mm

Lungimea totală: 700 mm

### Descriere tehnică

Capacitate □	7 - 20 mm
Lungimea totală	700 mm
Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	9 - 26 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M12 – M33
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod