



Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	148150 2
GTIN	4045197814883
Clasa articolului	12L

Descriere

Execuție:

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 3 - 9 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M4 – M12

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 5 - 10 mm

Lungimea totală: 280 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	5 - 10 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M4 – M12
Capacitate □	3 - 9 mm
Lungimea totală	280 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod