

Garant**VDGT 11T210 FN, HU7810, Mărime coadă: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Structura suprafețelor foarte fină, suprafața de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinței de aderență.

Notă:

$a_{p\max} = 3 \text{ mm}$ pentru degroșare cu $a_e = 1 \times D$.

Descriere tehnică

Rază la colț	1 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip	ALU
Avans f_z	0,17 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VDGT 11T210 FN
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1900 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	500 m/min	N
CuZn	recomandat	400 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		