

**Garant****Suport pentru plăcuțele amovibile pentru raze, Înălțimea cozii h: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	294500 16
GTIN	4062406706524
Clasa articolului	21T

**Descriere****Execuție:**

Cu suprafață de reazem rectificată și știfturi de poziționare pentru fixarea plăcuțelor amovibile pentru raze.

**Aplicație:**

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe amovibile pentru raze Cod 294510 și 216841.

**Notă:**

$D_{min}$  corespunde celui mai mic diametru interior al componentei, astfel încât să se evite o coliziune.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
$L_4$	30 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	294510
l	16 mm
Freze cu cap sferic	înainte
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX15

675155 TX15