

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	36 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A20R SVUBR/L11
Lungimea totală L	200 mm
Serie	GARANT Master
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Decalaj central L_3	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	24 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară