

Garant**GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	269023 3
Portplăcuță 1,5°	279819 2
Lungime cap L ₁	30 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Mărime coadă	25 mm
Serie	Master Eco

Lungimea totală L	100 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit