

**Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj, Lungimea utilă a furtunului: 2,5m****Date comandă**

Numărul de comandă	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Furtun flexibil din nailon. Rezistență la temperaturi cuprinse între -60 °C și +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă și niplu.

Descriere tehnică

Ø exterior al furtunului	8 mm
Lungimea utilă a furtunului	2,5 m
Interval de temperatură	-60 - 60 °C
Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Presiune maximă de lucru	10 bar
Ø interior al furtunului	6 mm
Tip produs	Furtun

Accesorii

Cuplă rapidăcu filet interior Filet interior de racordare 1/4
inch

080171 1/4