

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 17,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 060305.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Lungime utilă L ₁	54 mm
Serie	Power Drill
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Ø nominal D	17,5
Lungimea totală L	116 mm

Lungime activă L _A	85 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 060305
pentru Ø inch	11/16 inch
Număr de dinți Z	2
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile