

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 21mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234020 21 |
| GTIN | 4062406738723 |
| Clasa articolului | 21S |

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 070306.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 070306 |
| Lungime utilă L ₁ | 63 mm |
| Ø nominal D | 21 |
| Ø cozii ABS® D _s | 50 mm |
| Lungime activă L _A | 95 mm |
| Serie | Power Drill |

| | |
|--|----------------------------------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungimea totală L | 126 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | condiționat centruire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |