

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234020 40
GTIN	4062406738815
Clasa articolului	21S

**Descriere****Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,3 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 130511.

**Descriere tehnică**

Serie	Power Drill
Ø nominal D	40
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 20IP (6,3 Nm)
Lungimea totală L	201 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	163 mm

Număr de dinți Z	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 130511
Lungime utilă L <sub>1</sub>	120 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile