

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320415 40/16HP
GTIN	2050002063044
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii	40 mm
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Mărimea plăcuței	16HP
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	16E..
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit