

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/16HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320420 63/16HP
GTIN	2050002063129
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piese de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între vârfurile axelor f	45 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	16E..
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Mărimea plăcuței	16HP
Ø cozii	63 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit