

Garant**Pereche de mănuși MASTER FIT ESD, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094304 10
GTIN	4062406745653
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

MASTER FIT Mănușă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru precizie, flexibilitate și sensibilitate tactilă ridicate în medii de lucru uscate. Suprafață cu structură fină pe partea interioară a palmei, obținută printr-un proces elaborat finisare.

Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone și în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănușii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF și cu certificare Öko-Tex®.

Protecție împotriva descărcării electrostatice.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Notă:

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Serie	MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
EN 388	4131X
Material de suport	Lycra® / poliamidă
Strat de acoperire	nitril / PU
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru / negru
Tip produs	Mănușă ESD