

**Polizor unghiular compact, Tip: 7222816****Date comandă**

Numărul de comandă	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Clasa articolului	03F

**Descriere****Execuție:**

**FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.**

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

**Livrare:**

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

**Descriere tehnică**

Tensiune de rețea	240 V
Vibrație maximă conform EN	6 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim al discurilor	125 mm

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Particularitate	Formă scurtă
Putere absorbită	1700 W
Denumirea producătorului	CG17-125
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Greutate	2,4 kg
Blocaj contra repornirii	da
Frecvență de rețea	50 Hz
Turație maximă	11500 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor unghiular