

**Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	621341 6
GTIN	4062406738570
Clasa articolului	62C

Descriere**Execuție:**

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Profil antrenare latură lungă	hexagonală
Lungime cheie L ₁	105 mm
Lungime cheie L ₂	26 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Deschiderea cheii	6 mm
Ø gaură F	5 mm
Profil antrenare latură scurtă	hexagonală
Unghi	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Deschideri cheie egale pe ambele părți

da

Tip produs

Chei tubulare