

**Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	621341 19
GTIN	4062406750701
Clasa articolului	62C

**Descriere****Execuție:**

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Profil antrenare latură scurtă	Bi-hexagon
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Lungime cheie L <sub>1</sub>	205 mm
Lungime cheie L <sub>2</sub>	50 mm
Ø gaură F	13 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Profil antrenare latură lungă	hexagonală
Unghi	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Deschideri cheie egale pe ambele părți

da

Tip produs

Chei tubulare