



Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	621341 18
GTIN	4062406750695
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	18 mm
Lungime cheie L ₁	195 mm
Profil antrenare latură lungă	hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil antrenare latură scurtă	Bi-hexagon
Lungime cheie L ₂	50 mm
Ø gaură F	13 mm
Unghi	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Deschideri cheie egale pe ambele părți	da
Tip produs	Chei tubulare