

**Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	621341 15
GTIN	4062406750664
Clasa articolului	62C

Descriere**Execuție:**

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Ø gaură F	11 mm
Lungime cheie L ₂	40 mm
Profil antrenare latură scurtă	Bi-hexagon
Profil antrenare latură lungă	hexagonală
Lungime cheie L ₁	170 mm
Deschiderea cheii	15 mm
Unghi	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Deschideri cheie egale pe ambele părți

da

Tip produs

Chei tubulare