

**Polizor pneumatic drept, Ø buçei elastice 6 mm lungă, Tip: 7410****Date comandă**

Numărul de comandă	079457 7410
GTIN	015451781538
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Minipolizor drept cu turație ridicată de mers în gol, care permite o rectificare delicată și eficientă. Putere și control precise datorită regulatorului de turație încorporat.

Livrare:

Inclusiv câte 1× buçă elastică 1/4 inch și 6 mm.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	4,9 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	78 l/min
Ø buçă elastică	6 mm
Racord filetat	NPT
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Greutate	0,65 kg
Zgomot de lucru	76 dB(A)
Lungime	275 mm
Turație maximă	27000 min ⁻¹
Racord de aer comprimat	1/4 inch

Putere de ieșire

250 W

Tip produs

Polizor drept,