

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 25, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319315 12
GTIN	4062406754891
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M8
Forma	E
Ref. VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

