

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319330 16
GTIN	4062406755034
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l_6	75 mm
Alezaj d ₂ (H7)	16 mm
l_7	61 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M10
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d_6	83 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

