

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 40, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319330 32
GTIN	4062406755065
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

l <sub>7</sub>	61 mm
Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M10
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

