

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 50, Alezaj d₂ (H7): 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319335 16
GTIN	4062406755096
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l ₆	90 mm
Alezaj d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	76 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M10
Forma	E
Ref. VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

