



Portsculă pentru burghiu cu plăcuțe amovibile Forma E1, VDI 50, Alezaj d2 (H6): 50mm



Date comandă

Numărul de comandă	319215 50
GTIN	4062406755355
Clasa articolului	32U

Descriere

Aplicație:

Pentru găurire cu plăcuțe amovibile cu alimentare cu lichid de răcire.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Alezaj d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Ø exterior d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M16×1
Forma	E
Ref. VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Cod de culoare fixare VDI

VDI 50

Tip produs

Portscule tipVDI