

Garant GRIDLINE

Picior cu linie pentru curent, Înălțime 900 mm, Tip: FR**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 927063 FR |
| GTIN | 4062406755584 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Livrare:

Picior cu două prize cu contact de protecție, cu material pentru montaj, necablat.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 16 A |
| Lățime | 50 mm |

| | |
|---|--|
| Adâncime | 700 mm |
| Tip priză | E |
| Înălțime | 800 mm |
| Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Înălțime 900 mm |
| Tip produs | Modul electric |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Compensarea înălțimii pentru bancurile de lucru GridLine Tip M12 | 927090 M12 |
| Dispozitiv de alunecare pe podea, set de 2 bucăți Tip 2 | 927092 2 |