

**WEKEM®****Rășină epoxidică cu uscare în 5 minute, Cantitate de umplere: 24ml**

## Date comandă

Numărul de comandă	083387 24
GTIN	4260205360491
Clasa articolului	08G

## Descriere

### Execuție:

**Adeziv instant din 2 componente**, cu rezistență mare la tracțiune și la forfecare, nu se contractă și este rezistent la numeroase substanțe chimice. Lipește **metalul, sticla, ceramica, lemnul, betonul** și realizează lipiri între aceste materiale. Utilizare simplă. Adezivul se întărește eficient chiar și la temperaturi joase.

### Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

## Descriere tehnică

Culoarea	transparent
Temperatură de procesare	15 - 25 °C
Rezistența la funcționare conform	20 - 30 min
Intervalul de temperatură	-40 - 80 °C
Valabilitate de la data producției	12 lună
Rezistența la forfecare prin întindere	12 - 14 N/mm <sup>2</sup>

Tip produs

Adeziv din două componente