

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, Mărime coadă: 50N



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081103 50N |
| GTIN | 4003644024186 |
| Clasa articolului | 08B |

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® compact și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm și cu caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**

Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Clasă de protecție IP: IP 44

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16A) W

Clasa cablului: H05RR-F

Structura cablului: 3G1,5

Materialul cablului: Cauciuc

Lungimea cablului: 50 m

Număr de prize: 3

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Clasa cablului | H05RR-F |
| Clasă de protecție IP | IP 44 |
| Carcasă materiale | plastic |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Număr de prize | 3 |
| Structura cablului | 3G1,5 |
| Lungimea cablului | 50 m |
| Putere nominală (desfășurat) | 3500 (16A) W |
| Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI |
| Sistem de diagnoză disponibil | da |
| Materialul cablului | Cauciuc |
| Tip produs | Tambur pentru cabluri |