

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7****Date comandă**

Numărul de comandă	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Număr de uși	0
Lățimea utilă a sertarelor în G	20

Lățime utilă sertare	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Înălțime	900 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Greutate	118 kg
Număr de sertare	7
Lățime	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Adâncime	700 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×24G
Tip produs	Dulap de scule

---

**Accesorii**

Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	931035 900
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931043 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931043 150
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931043 200
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931043 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21