

**Garant****Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 9mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 786070 9      |
| GTIN               | 4062406773441 |
| Clasa articolului  | 71C           |

**Descriere****Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură.

**Aplicație:**

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Potrivit și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tăișului.

**Descriere tehnică**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø burghiului                          | 9 mm                  |
| Lungimea spiralei                     | 80 mm                 |
| Lungimea totală                       | 120 mm                |
| Ø cozii                               | 9 mm                  |
| Materialul sculei                     | Carbură               |
| Standard                              | ISO 5468              |
| Standard                              | DIN 8039              |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție   |
| Coadă tip                             | Coadă cilindrică      |
| Tip produs                            | Burghiu pentru piatră |

