

**Garant****Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786070 3
GTIN	4062406770389
Clasa articolului	71C

**Descriere****Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură.

**Aplicație:**

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică.

Potrivit și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tăișului.

**Descriere tehnică**

Lungimea spiralei	30 mm
Ø cozii	3 mm
Lungimea totală	60 mm
Ø burghiului	3 mm
Materialul sculei	Carbură
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră

