

**Garant****GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor,  
15×D, Sistem / Ø cozii: DM/50****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 264938 DM/50  |
| GTIN               | 4062406773649 |
| Clasa articolului  | 29E           |

**Descriere****Execuție:**

Coadă armată cu carbură.

**Livrare:**

Reducție pentru racord lichid de răcire.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 861 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 5 mm

Zonă fără prindere S: 288 mm

Lungime de prindere recomandată: 200 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

**Descriere tehnică**

|   |        |
|---|--------|
| Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 |
| Sistem                                    | DM     |
| Deplasare a axei H corp de bază           | 5 mm   |
| Zonă fără prindere S                      | 288 mm |
| Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 |

|  |             |
|--|-------------|
| Lungime de prindere recomandată          | 200 mm      |
| Set de șuruburi de montaj                | 269026 3    |
| Lungimea totală L                        | 861 mm      |
| Serie                                    | Master Mute |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 15×D        |
| Oscilație                                | Amortizat   |
| Răcire interioară                        | da          |
| Tip produs                               | Bară        |