

Garant GRIDLINE

Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare, 12×20G, înălțime carcasă: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972030 500
GTIN	4062406769741
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Pentru sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Aplicație:

Carcasă pentru sertare pentru echiparea individuală a Workstation Cod 972010 – 972015 sau pentru bancuri de lucru ESD Cod 972150 – 972185.

Culoare:

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile ESD. La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălțimea utilă a carcusei.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime în G	12

Înălțime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Înălțimea utilă	425 mm
Greutate	13 kg
Adâncime	650 mm
Lățime	400 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Carcasă dulap de scule