

Garant GRIDLINE

Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână, 12×20G, Înălțime frontală a sertarului: 75mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972036 75
GTIN	4062406773830
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligativu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele și bancurile de lucru mobile.

Adaptat pentru:

Toate carcasele ESD 16G.

Culoare:

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțimea frontală	75 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncimea utilă în G	20
Înălțimea utilă	50 mm

Lățimea utilă în G	12
Adâncime utilă	500 mm
Lățime utilă	300 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Sertar