

AEG

Ciocan combinat, cu acumulator, Tip: BBH18BL



Date comandă

Numărul de comandă	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

- Ciorcan combinat, cu acumulator, fără perii, 18 V, cu carcasă robustă metalică pentru angrenaj și portsculă SDS-plus
- Unghi VARIOLOCK de dăltuire reglabil
- Cuplaj de siguranță
- Stop percuție pentru găurirea în lemn și în metale
- Stop rotație pentru lucrări ușoare cu dalta
- Mâner cu sistem antivibrații

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, încărcător și geantă de transport

Ambalaj: Geantă de transport

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Coadă tip: SDS Plus

Denumirea producătorului: BBH18BL

Număr de acumulatoare incluse: 2

Tip acumulator: Litiu-Ion

Capacitate acumulator: 5 Ah

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Ø maxim de găurire spiralată în oțel: 13 mm

Descriere tehnică

Ambalaj	Geantă de transport
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	BBH18BL
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr maxim de percuții	4800 min ⁻¹
Greutate	2,6 kg
Formă portsculă	SDS-Plus
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Energie de impact	2,5 J
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	26 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Capacitate acumulator	5 Ah
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Ciocan rotopercutor