

Garant

Stație de lucru ESD reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 kg, placă ESD, Tip: 1500/S

**Date comandă**

Numărul de comandă	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Spațiu de lucru ESD cu reglare electrică pe verticală. Soclu neconductibil cu unitate de ridicat, cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării. Placă ESD de 50 mm grosime, conductibilă în volum. Panoul de comandă nu este ESD. Blat de lucru cu tablă forfecată, conductibil, gri deschis similar RAL 7035, este posibilă montarea în serie.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Greutate	105 kg
Forță portantă maximă	250 kg
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	720 - 1200 mm

Adâncime	750 mm
Lățime	1500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Viteza cursei	38 mm/s
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Masa de lucru