

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270577 1
GTIN	2050002065864
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Rază R	0,1 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Răcire interioară	nu
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Denumirea producătorului	A53KCBN8
Lungime utilă	6,1 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 6,1 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 67 HRC	recomandat		

continuu	recomandat
Uscat	recomandat