

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei așchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Răcire interioară	nu
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Rază R	0,15 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,21 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	4,2 mm
Denumirea producătorului	AH9UCBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 10,2$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat