

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin:
6,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

f	2,95 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,31 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	6,2 mm
Rază R	0,2 mm
Răcire interioară	nu
Ø D	6 mm
Denumirea producătorului	ADEWCBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 15,2$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat