

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Rază R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	4,2 mm
Răcire interioară	nu
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	0,21 mm
Denumirea producătorului	AJ94CBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat