

**SIMTEK****simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin:  
2,7mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Clasa articolului	24V

## Descriere

### Execuție:

Materialul sculei așchietoare: CBN8

## Descriere tehnică

Rază R	0,15 mm
Răcire interioară	nu
Ø D	4 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D <sub>min</sub>	2,7 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p,max</sub>	0,13 mm
f	1,2 mm
Denumirea producătorului	AKDSCBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat