

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Răcire interioară	nu
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	6,2 mm
Rază R	0,2 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Denumirea producătorului	ANYTCBN8
Lungime utilă	35,6 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 35,6 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat